


Garant**CNMM 190616, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250464 HB7140-1
GTIN	4045197928122
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMM 190616 HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VR
Lastuamissyvyys a_p : 2 - 8 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,8 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 40 - 180 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HB7140-1
Syöttö f	0,2 - 0,8 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	1,6 mm
Lastuamissyvyys a_p	2 - 8 mm
lastunmurtaja	VR
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	40 - 180 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 190616
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä