

Garant**CNMG 190616, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250341 HB7140-1
GTIN	4045197928023
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 190616 HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VG
Lastuamissyvyys a_p : 1,5 - 6 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 210 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	1,6 mm
lastunmurtaja	VG
Lastuamissyvyys a_p	1,5 - 6 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 210 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,25 - 0,6 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M

Laji	HB7140-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 190616
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä