

ASATEX**Käsinepari Hit Flex, Käsineen koko: 9****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 094280 9 |
| GTIN | 4029201135492 |
| Tuoteluokka | 09H |

Kuvaus**Malli:**

Hit Flex. Hengittävä, nitrilivaahtopinnoitteinen käsine, joka takaa hyvän sormituntuman, hyvän kestävyuden ja erittäin hyvän istuvuuden. Öko-Tex® Standard 100.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100

Väri: musta / harmaa

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------|---------------|
| Öljypito | Kohtalainen |
| Märkäpito | Hyvä |
| Istuvuus | Erittäin hyvä |
| Käsineen koko | 9 |
| Hengittävyys | Hyvä |

| | |
|--------------------|------------------------|
| Kuumuussuoja | Ei tiedossa |
| Pinnoitemateriaali | Nitriili |
| Sormituntuma | Hyvä |
| Ei sisällä DMF:ää | ei |
| silikoniton | ei |
| Suojausluokka | Luokka II |
| Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet |
| Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 |
| Sisältö | 12 |
| EN 388 | 4131X |
| Rungon materiaali | Nailon, elastaani |
| Pinnoitus | Nitril |
| Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli |
| Käyttöalue | Allround |
| Väri | musta / harmaa |
| Paino | 22,4 g |
| Käyttö | uudelleenkäytettävä |
| Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet |