

**Garant****CNMG 190624, Laji: HB7120-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	250343 HB7120-1
GTIN	4045197928030
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

CNMG 190624 HB7120-1 Laji: HB7120-1  
lastunmurtaja: VG  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Syöttö  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 240 m/min

### Tekninen kuvaus

Nirkon säde	2,4 mm
lastunmurtaja	VG
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö $f$	0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 240 m/min
Laji	HB7120-1
Pääkäyttöalue	M

Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	1,5 - 6 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 190624
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä