


Garant**SNMG 190624, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251338 HB7120-1
GTIN	4045197928337
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SNMG 190624 HB7120-1 Nirkon säde: 2,4 mm
Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VG
Lastuamissyvyys a_p : 1,5 - 9 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,8 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 240 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,25 - 0,8 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 240 m/min
Nirkon säde	2,4 mm
Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys a_p	1,5 - 9 mm
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	VG

Laji	HB7120-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 190624
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä