


**Garant****CNMM 190624, Laji: HB7140-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	250466 HB7140-1
GTIN	4045197928146
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

CNMM 190624 HB7140-1 Laji: HB7140-1  
lastunmurtaja: VR  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 2 - 8 mm  
Syöttö  $f$ : 0,2 - 0,8 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 40 - 180 m/min

## Tekninen kuvaus

Nirkon säde	2,4 mm
Syöttö $f$	0,2 - 0,8 mm/kierr,
lastunmurtaja	VR
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	40 - 180 m/min
Laji	HB7140-1

Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	2 - 8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 190624
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä