


**Garant****SNMG 190624, Laji: HB7140-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251338 HB7140-1
GTIN	4045197928344
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

SNMG 190624 HB7140-1 Nirkon säde: 2,4 mm  
Laji: HB7140-1  
lastunmurtaja: VG  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
Syöttö  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 210 m/min

**Tekninen kuvaus**

Lastuamissyvyys $a_p$	1,5 - 9 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	VG
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 210 m/min
Syöttö $f$	0,25 - 0,8 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
Laji	HB7140-1

Nirkon säde	2,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 190624
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä