


Garant
CNMM 120416, Laji: HB7120-1


Tilaustiedot

Tilausnumero	250455 HB7120-1
GTIN	4045197928054
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMM 120416 HB7120-1 Laji: HB7120-1
 lastunmurtaja: VR
 Lastuamissyvyys a_p : 2 - 8 mm
 Syöttö f : 0,4 - 1,2 mm/kierr,
 Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 210 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB7120-1
Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys a_p	2 - 8 mm
lastunmurtaja	VR
Syöttö f	0,4 - 1,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 210 m/min

Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	1,6 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 120416
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä