


Garant**SNMM 120412, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251386 HB7120-1
GTIN	4045197928351
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,4 - 1,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 210 m/min
Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	VR
Laji	HB7120-1
Nirkon säde	1,2 mm
Lastuamissyvyys a_p	2 - 12 mm
Koneistusehto	jatkuva
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMM 120412

Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä