


**Garant****SNMG 150608, Laji: HB7120-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	251230 HB7120-1
GTIN	4045197928153
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

SNMG 150608 HB7120-1 Nirkon säde: 0,8 mm  
Laji: HB7120-1  
lastunmurtaja: VM  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 260 m/min

## Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 4 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 260 m/min
Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB7120-1

lastunmurtaja	VM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 150608
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä