

## ROLLER

**Putkentaivutuslaite Arcus, sisältää lestit, kantolaukku, Putken ulko-Ø:  
12-22mm**



### Tilaustiedot

Tilausnumero	822010 12-22
GTIN	4044942096673
Tuoteluokka	84C

### Kuvaus

#### Malli:

Lestit ja luistit on valmistettu **lasikuituvahvistetusta polyamidista**, joten ne ovat erittäin kestäviä ja silti kevyitä. Putken eri Ø:ille tarkoitetut taivutuslestit ovat vaihdettavissa. Putkentaivutuslaitetta voidaan käyttää kiinteästi ruuvipenkissä tai irrallaan manuaalisesti.

#### Käyttö:

Pehmeiden ja kovien kupariputkien, lämpöeristettyjen kupariputkien, teräsputkien sekä alumiini- ja VA-putkien taivuttamiseen, putken ulkohalkaisija 10 – 22 mm (VA-putkissa 12 – 18 mm). Taivutuskulma enint. 180°. (Suurin putkenseinämän paksuus 1,5 mm, kupariputkissa enint. 3 mm, RST enint. 1,5 mm).

#### Sisältö:

Putkentaivutuslaite: 1 kpl  
1 taivutuslehti, putken ulko-Ø: 12; 15; 18; 22 mm  
1 luisti, putken ulko-Ø: 12; 15; 18; 22 mm

#### Toimituksen sisältö:

Koostuu karkaistua terästä olevasta taivutusmekanismista, liitospulteista, 4 lestistä, 4 luistista ja erikoissuihkeesta; teräspeltinen kantolaatikko.

### Tekninen kuvaus

Liukukenkien lukumäärä	4
Taivutuslestien lukumäärä	4
Putkentaivuttimien lukumäärä	1
Putken ulko-Ø	12; 15; 18; 22 mm
Vaarallisen aineen tunnus	GHS02: Liekki
Pakkaus	teräspeltikotelo
enimmäistaivutuskulma	180 astetta
Taivutuselementin materiaali	lasikuituvahvisteinen polyamidi
Liukukengän materiaali	lasikuituvahvisteinen polyamidi
Tuotetyyppi	Taivutuslaite

## Tarvikkeet

Taivutuslesti Putken ulko-Ø 18 mm	822110 18
Luisti Putken ulko-Ø 18 mm	822120 18
Taivutuslesti Putken ulko-Ø 22 mm	822110 22
Luisti Putken ulko-Ø 15 mm	822120 15