

Garant**DNMG 150412, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250869 HB7140-1
GTIN	4045197928757
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 150412 HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VG
Lastuamissyvyys a_p : 1,5 - 6 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 210 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	1,2 mm
Syöttö f	0,25 - 0,6 mm/kierr,
Laji	HB7140-1
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
lastunmurtaja	VG
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 210 m/min

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys a_p	1,5 - 6 mm
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150412
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä