

Garant**DNMG 150408, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250672 HB7140-1
GTIN	4045197928658
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 150408 HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HB7140-1
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 260 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
lastunmurtaja	VS
Pääkäyttöalue	M

Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä