

Garant**DNMG 150408, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 250868 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197928726 |
| Tuoteluokka | 21G |

Kuvaus

DNMG 150408 HB7120-1 Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VG
Lastuamissyvyys a_p : 1,5 - 6 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 240 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Syöttö f | 0,25 - 0,6 mm/kierr, |
| Pääkäyttöalue | M |
| Lastuamissyvyys a_p | 1,5 - 6 mm |
| Laji | HB7120-1 |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 70 - 240 m/min |
| Lastuava aine | KM |

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Koneistusehto | jatkuva |
| Nirkon säde | 0,8 mm |
| lastunmurtaja | VG |
| Pinnoitus | pinnoitettu |
| ISO-koodi-kääntöterä | DNMG 150408 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |