

**Garant****DNMG 150408, Laji: HB7140-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	250868 HB7140-1
GTIN	4045197928733
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

DNMG 150408 HB7140-1 Laji: HB7140-1  
lastunmurtaja: VG  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Syöttö  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 210 m/min

### Tekninen kuvaus

Laji	HB7140-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys $a_p$	1,5 - 6 mm
Syöttö $f$	0,25 - 0,6 mm/kierr,

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 210 m/min
lastunmurtaja	VG
Pääkäyttöalue	M
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä