

Garant**DNMG 150412, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250769 HB7140-1
GTIN	4045197928719
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 150412 HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 5 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HB7140-1
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
lastunmurtaja	VM
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
Pääkäyttöalue	M

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 230 m/min
Nirkon säde	1,2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150412
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä