

Garant**DNMG 150404, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250670 HB7140-1
GTIN	4045197928634
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 150404 HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Laji	HB7140-1
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 260 m/min
lastunmurtaja	VS
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä