

**Garant****DNMG 150404, Laji: HB7120-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	250670 HB7120-1
GTIN	4045197928627
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

DNMG 150404 HB7120-1 Laji: HB7120-1  
lastunmurtaja: VS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 90 - 290 m/min

### Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys $a_p$	0,3 - 2 mm
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	jatkuva
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	VS
Laji	HB7120-1

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	90 - 290 m/min
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä