



## Hydraulinen putkentaivutin, Tyyppi: 3/8-2



### Tilaustiedot

Tilausnumero	821150 3/8-2
GTIN	095691365187
Tuoteluokka	83R

### Kuvaus

#### Malli:

Tukeva hydraulinen putkentaivutin, jonka suljettu hydraulikkajärjestelmä ja vastajousi helpottavat männän ohjausta. Valurautaiset luistit ja taivutuslestit, tehokkaan männän puristusaine on 450 baaria. Laadukkaat, pitävät männäntiivisteet pidentävät käyttöikä. Taivutuskulma merkitty luisteihin. Suljettu järjestelmä taittaa putket tehokkaasti. Vipu suojaa ylikuormitukselta. Toimitetaan suljettavassa puukotelossa.

#### Käyttö:

Sinkittyjen ja mustien teräsputkien taivutukseen, soveltuu myös kaasuputkille (3/8 tuumaa – 2 tuumaa). Taivutuskulma enint. 90°, putkenseinämän suurin paksuus 5,5 mm (2 tuuman putki). Helppokäyttöinen työkalu, pumpattava pitkä mäntäisku. Käytetään koneiden ja laitteiden valmistuksessa, putkitöissä, metallintyöstössä jne.

#### Sisältö:

1 taivutuslesti nro 821155: koot 3/8; 1/2; 3/4;  
1; 1,1/4; 1,1/2; 2  
Luisti nro 821156: 2 kpl  
hydraulinen putkentaivutin: 1 kpl  
Pyörät: 3 kpl

### Tekninen kuvaus

Taivutuslestien lukumäärä	7
---------------------------	---

Liukukappaleiden lukumäärä	2
Taivutussäde (putken keskipiste)	45; 50; 65; 100; 130; 150; 200 mm
Juoksupyörien lukumäärä	3
Hydraulisten putkentaivuttimien lukumäärä	1
putken nimellispituudelle	3/8 – 2 tuuma
seinämän enimmäispaksuus	5,5 mm
enimmäistaivutuskulma	90 astetta
Tuotetyyppi	Taivutuslaite

## Tarvikkeet

Taivutuslesti Tyyppi 1.1/4	821155 1.1/4
Taivutuslesti Tyyppi 3/8	821155 3/8
Taivutuslesti Tyyppi 1/2	821155 1/2
Taivutuslesti Tyyppi 3/4	821155 3/4
Taivutuslesti Tyyppi 2	821155 2
Luisti	821156
Taivutuslesti Tyyppi 1.1/2	821155 1.1/2
Taivutuslesti Tyyppi 1	821155 1