

**ROLLER****Yhdenkäden putkentaivutuspihtisarja, teräspeltikotelo****Tilaustiedot**

Tilausnumero	821200
GTIN	4044942026359
Tuoteluokka	84C

**Kuvaus****Malli:**

Vankkatekoinen, alumiinivaluinen taivutusmekanismi, mekaaninen hammastankosyöttö (pikasyöttö ja pikaperuutus), yleiskäyttöinen ohjaimenpidin sekä lestit ja luistit, jotka on valmistettu lasikuituvahvisteisesta polyamidista. Taivutuskulma enint. 180°.

**Käyttö:**

Pehmeiden, pinnoitettujen kupariputkien taivuttamiseen. Pinnoitettujen, hiiliteräksestä valmistettujen mapress-puristuskiinnitteisten teräsputkien taivuttamiseen. DIN 2391 – 2394 -standardin mukaisten pehmeiden, tarkkamittaisten, pinnoittamattomien tai pinnoitettujen teräsputkien sekä puristuskiinnitteisten liitinputkien taivuttamiseen.

**Sisältö:**

Taivutusmekanismi: 1 kpl

Yleiskäyttöinen ohjain: 1 kpl

1 taivutuslehti, putken ulko-Ø: Koot 12; 15; 18; 22 mm

Taivutussäde (putken keskipiste): koot 36; 55; 72; 86 mm

**Tekninen kuvaus**

Taivutussäde (putken keskipiste)	36; 55; 72; 86 mm
Taivutusmekanismien lukumäärä	1
Taivutuslehtien lukumäärä	4
enimmäistaivutuskulma	180 astetta

Taivutusmekanismin materiaali	painevalettu alumiini
Tuotetyyppi	Taivutuslaite