


**Garant****Leuka kohdistusnastoilla, Leukojen leveydelle: 160mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	362627 160
GTIN	4045197928290
Tuoteluokka	31S

**Kuvaus****Malli:**

- **Karkaistua terästä, kaasunitrattu (toleranssi  $\pm 0,01$  mm).**
- **Helppo asentaa ruuvipuristimeen.**
- **Tappien mekaaninen sisääntyöntäminen.**
- **Paineilmaohjaus kaksipuoleisten venttiilien kautta.**
- **Ei eroa kiinteän ja liikkuvan leuan välillä.**
- **5,5 baarin vaadittu ilmanpaine**

**Käyttö:**

Nopeasti varustettavissa erilaisiin työstötehtäviin.

- **Kiinnityksen kohdistus nopeaa ja ehdottoman toistotarkkaa.**
- **Ei tukilistojen aikaavievää käsittelyä.**

**Sopii:**

**GARANT-NC** nro 360510; 360465; 361290.

**HOLEX** Nro 362010.

**Allmatic** nro 360405; 360600; 360605; 361180; 361202; 361302; 361304; 362250; 362350 ja kiristysleukojen kanssa nro 361400 - 361620.

**Toimituksen sisältö:**

Mukana 1 kpl Kiinnitysruuvi.

**Tekninen kuvaus**

Sopii värikoodiin	HD-Allmatic
Sopii värikoodiin	HiPo
Sopii värikoodiin	LC
Sopii värikoodiin	TC
Sopii värikoodiin	Titan2/TitanSense
Sopii värikoodiin	HD-HOLEX
Sopii värikoodiin	NC8
Tuotetyyppi	Ruuvipuristinleuat

---

## Tarvikkeet

Varatapid, 10-osainen Tyyppi 1	362629 1
--------------------------------	----------