



Hydraulinen putkentaivutin, Tyyppi: 3/8-1.1/4



Tilaustiedot

Tilausnumero	821150 3/8-1.1/4
GTIN	95691403834
Tuoteluokka	83R

Kuvaus

Malli:

Tukeva hydraulinen putkentaivutin, jonka suljettu hydraulikkajärjestelmä ja vastajousi helpottavat männän ohjausta. Valurautaiset luistit ja taivutuslestit, tehokkaan männän puristusaine on 450 baaria. Laadukkaat, pitävät männäntiivisteet pidentävät käyttöikä. Taivutuskulma merkitty luisteihin. Suljettu järjestelmä taittaa putket tehokkaasti. Vipu suojaa ylikuormitukselta. Toimitetaan suljettavassa puukotelossa.

Käyttö:

Sinkittyjen ja mustien teräsputkien taivutukseen, soveltuu myös kaasuputkille (3/8 tuumaa – 2 tuumaa). Taivutuskulma enint. 90°, putkenseinämän suurin paksuus 5,5 mm (2 tuuman putki). Helppokäyttöinen työkalu, pumpattava pitkä mäntäisku. Käytetään koneiden ja laitteiden valmistuksessa, putkitöissä, metallintyöstössä jne.

Sisältö:

1 taivutuslesti nro 821155: koot 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4
Luisti nro 821156: 2 kpl
hydraulinen putkentaivutin: 1 kpl
Pyörät: 3 kpl

Tekninen kuvaus

Hydraulisten putkentaivuttimien lukumäärä	1
Juoksupyörien lukumäärä	3

Taivutussäde (putken keskipiste)	45; 50; 65; 100; 130 mm
Taivutuslestien lukumäärä	5
Liukukappaleiden lukumäärä	2
putken nimellispuudelle	3/8 – 1.1/4 tuuma
seinämän enimmäispaksuus	5,5 mm
enimmäistaivutuskulma	90 astetta
Tuotetyyppi	Taivutuslaite

Tarvikkeet

Taivutuslesti Tyyppi 1.1/4	821155 1.1/4
Luisti	821156
Taivutuslesti Tyyppi 3/4	821155 3/4
Taivutuslesti Tyyppi 1/2	821155 1/2
Taivutuslesti Tyyppi 3/8	821155 3/8
Taivutuslesti Tyyppi 1	821155 1