



## Digitaalinen kaarimikrometri porrastetut mittauspinnat, Mittausalue: 0-25mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	421720 0-25
GTIN	4045197928795
Tuoteluokka	42B

### Kuvaus

**Malli:**

Selkeälukuinen digitaalinäyttö, jossa lisäksi analoginen asteikko. Lujatekoinen metallikotelo. Kiertyvä mittauskara, kovametallivahvisteiset mittauspinnat

**Toiminto:**

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Toimituksen sisältö:**

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357

Mittarummun asteikko: 1/50

IP-suojausluokka: IP 54

Kalibrointi: B1

Lukema: 0,001 mm

Lukema: 0,00005 tuuma

Virheraja: 4 µm

### Tekninen kuvaus

Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Kalibrointi	B1
Lukema	0,001 mm
Lukema	0,00005 tuuma

Virheraja	4 µm
IP-suojaluokka	IP 54
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN 863
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Mittarummun asteikko	1/50
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

## Palvelut

Kalibrointi Kaarimikrometri enimmäismittausalue 25 mm	012050 25
DAkS-kalibrointi Kaarimikrometri enimmäismittausalue 100 mm	012060 100
Merkintä lasermerkinnät Tyyppi	018940
Kalibrointi Kaarimikrometri enimmäismittausalue 25 mm	022000 25
DAkS-kalibrointi Kaarimikrometri enimmäismittausalue 100 mm	022010 100

## Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
---	------------