

Garant**Pienoissorvauspidin HM, Oikea, Ulkoneman pituus L1 / terän koko d: 29/8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270006 29/8
GTIN	4045197928979
Tuoteluokka	21V

Kuvaus**Malli:**

Tärinätön kovametallivarsi, jossa on juotettu teräspää ja karkaisttu terän kiinnityspaikka.

- **Kovametalliterä kiinnitetty päästä ruuvilla, suuri kiinnitysvoima hammastuksen ansiosta.**
- **Helppo teränvaihto.**

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	95 mm
Terän koko	08 mm
Kiinnityspituus L ₂	11,5 mm
Kääntöterän ruuvi	279815 11
Pään pituus L ₁	29 mm
Sarja	mini
varren Ø D _s	12 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX10

674248 TX10