

Garant**Miniporatanko HM, Oikea, Ulkoneman pituus L1 / terän koko d: 42/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270006 42/6
GTIN	4045197928962
Tuoteluokka	21V

Kuvaus**Malli:**

Tärinätön kovametallivarsi, jossa on juotettu teräspää ja karkaistu terän kiinnityspaikka.

- **Kovametalliterä kiinnitetty päästä ruuvilla, suuri kiinnitysvoima hammastuksen ansiosta.**
- **Helppo teränvaihto.**

Huomautus:

Vain sorvaamiseen ja viistämiseen!

Tekninen kuvaus

Kiinnityspituus L ₂	11,5 mm
Kokonaispituus L	100,5 mm
Terän koko	06 mm
Pään pituus L ₁	42 mm
Kääntöterän ruuvi	279815 10
varren Ø D _s	12 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500