

Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 12/11 mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	261109 12/11
GTIN	4045197929112
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Toimintaleveys L ₄	16 mm
Varren koko	12 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Sopiva kääntöterä	VB.. 1103..
Terän koko	11 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
ISO-koodi pidin	SVJBR/L 1212F11
Pään pituus L ₁	21,5 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500