

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 12/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261108 12/11
GTIN	4045197929105
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Varren koko	12 mm
Sopiva kääntöterä	VB.. 1103..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Toimintaleveys L ₄	16 mm
Pään pituus L ₁	21,5 mm
Terän koko	11 mm
ISO-koodi pidin	SVJBR/L 1212F11
Kokonaispituus L	80 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500