

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 10/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260000 10/06
GTIN	4045197929136
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	70 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Terän koko	6 mm
Varren koko	10 mm
ISO-koodi pidin	SCSCR/L 1010E06
Toimintaleveys L ₄	12 mm
Pään pituus L ₁	12 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500