

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 12/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260000 12/09
GTIN	4045197929143
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Varren koko	12 mm
Toimintaleveys L ₄	16 mm
Pään pituus L ₁	19 mm
ISO-koodi pidin	SCSCR/L 1212F09
Kokonaispituus L	80 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Terän koko	9 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2	269028 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500