

Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 8/06mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	260000 8/06
GTIN	4045197929129
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Toimintaleveys L ₄	10 mm
Varren koko	8 mm
Kokonaispituus L	60 mm
Pään pituus L ₁	12 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Terän koko	6 mm
ISO-koodi pidin	SCSCR/L 0808D06
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22

269028 22

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500