

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 16/09mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 260000 16/09 |
| GTIN | 4045197929150 |
| Tuoteluokka | 21T |

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| ISO-koodi pidin | SCSCR/L 1616H09 |
| Toimintaleveys L ₄ | 20 mm |
| Pään pituus L ₁ | 20 mm |
| Terän koko | 9 mm |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 2 |
| Sopiva kääntöterä | CC.. 09T3.. |
| Aluslevy | 269005 1 |
| Kokonaispituus L | 101 mm |
| Varren koko | 16 mm |
| Ruuvi aluslevylle | 269013 2 |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Käyttötapa | Oikea |
| Sisäjäähdytys | ei |
| Asetuskulma κ | 45 astetta |
| Käyttö | Tasosorvaus |
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2

269028 2

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500