

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260000 25/12
GTIN	4045197929198
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	SCSCR/L 2525M12
Aluslevy	269005 6
Sopiva kääntöterä	CC.. 1204..
Varren koko	25 mm
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Ruuvi aluslevylle	269013 5
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 20
Pään pituus L ₁	27 mm
Terän koko	12 mm
Kokonaispituus L	151 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500