

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260001 20/09
GTIN	4045197929266
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Pään pituus L ₁	22 mm
Varren koko	20 mm
Aluslevy	269005 1
Terän koko	9 mm
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Kokonaispituus L	126 mm
ISO-koodi pidin	SCSCR/L 2020K09
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

TarvikkeetPrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2

269028 2

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500