

**Garant****Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260000 20/12
GTIN	4045197929181
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 20
Kokonaispituus L	126 mm
Terän koko	12 mm
Varren koko	20 mm
Aluslevy	269005 6
Pään pituus L <sub>1</sub>	24 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 1204..
Ruuvi aluslevylle	269013 5
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	25 mm
ISO-koodi pidin	SCSCR/L 2020K12
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

**Tarvikkeet**PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX15

674248 TX15

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2

269028 2

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500