

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 16/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260000 16/12
GTIN	4045197929174
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Toimintaleveys L ₄	20 mm
ISO-koodi pidin	SCSCR/L 1616H12
Ruuvi aluslevylle	269013 5
Terän koko	12 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 20
Kokonaispituus L	101 mm
Pään pituus L ₁	22 mm
Aluslevy	269005 6
Varren koko	16 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 1204..
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

TarvikkeetPrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 20

269028 20

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500