

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 8/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260001 8/06
GTIN	4045197929204
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Toimintaleveys L ₄	10 mm
Kokonaispituus L	60 mm
ISO-koodi pidin	SCSCR/L 0808D06
Pään pituus L ₁	12 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Varren koko	8 mm
Terän koko	6 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500