

**Garant****Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 16/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260001 16/09
GTIN	4045197929259
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi pidin	SCSCR/L 1616H09
Aluslevy	269005 1
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Terän koko	9 mm
Varren koko	16 mm
Kokonaispituus L	101 mm
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	20 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Pään pituus L <sub>1</sub>	20 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

**Tarvikkeet**

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2

269028 2

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500