

**Garant****Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 12/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260001 12/09
GTIN	4045197929242
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Varren koko	12 mm
ISO-koodi pidin	SCSCR/L 1212F09
Pään pituus L <sub>1</sub>	19 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	16 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Terän koko	9 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2	269028 2
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500