

Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 10/06mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	260001 10/06
GTIN	4045197929235
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	6 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Varren koko	10 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Kokonaispituus L	70 mm
ISO-koodi pidin	SCSCR/L 1010E06
Pään pituus L ₁	12 mm
Toimintaleveys L ₄	12 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppe 22

269028 22

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500