

**Täysprofiiliterä 30° ulkopuolinen, vasenkätinen, HB7125, Kierreluku/ tuuma:  
6****Tilastiedot**

Tilausnumero	270970 6
GTIN	4045197929334
Tuoteluokka	21J

**Tekninen kuvaus**

Kierteiden lukumäärä/tuuma	6
Lastuava aine	KM
Sis-/ulkokäyttö	ulkona
Käyttötapa	Vasen
Kääntöteräprofiili	Täysprofiili
Laji	HB7125
Kierretyyppi	RD-LH
Kierretyyppi	RD
Kierrenormi	DIN 405
Kylkikulma pyöreä	30 astetta
Paksuus	3,6 mm
Teräkoko L	16 mm

Tuotetyyppi

Kääntöterä kierresorvaukseen

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	60 m/min	S
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	soveltuu		
hakkaava	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		