

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 16/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260001 16/12
GTIN	4045197929273
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Ruuvi aluslevylle	269013 5
Kokonaispituus L	101 mm
Toimintaleveys L ₄	20 mm
Aluslevy	269005 6
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 20
Terän koko	12 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 1204..
Varren koko	16 mm
ISO-koodi pidin	SCSCR/L 1616H12
Pään pituus L ₁	22 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 20

269028 20

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500