

**Garant****Täysprofiiliterä 30° sisäpuolinen, oikeakätinen, HB7125, Kierreluku/ tuuma: 6****Tilastiedot**

Tilausnumero	270984 6
GTIN	4045197929440
Tuoteluokka	21J

**Tekninen kuvaus**

Kierteiden lukumäärä/tuuma	6
Lastuava aine	KM
Sis-/ulkokäyttö	sisäpuolinen
Käyttötapa	Oikea
Kääntöteräprofiili	Täysprofiili
Laji	HB7125
Kierretyyppi	RD
Kierretyyppi	RD-LH
Kierrenormi	DIN 405
Kylkikulma pyöreä	30 astetta
Paksuus	4,76 mm
Teräkoko L	22 mm

Tuotetyyppi

Kääntöterä kierresorvaukseen

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	60 m/min	S
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	soveltuu		
hakkaava	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		