


Garant

**Täysprofiiliterä 30° ulkopuolinen, oikeakätinen, HB7125, Kierreluku/ tuuma:
4**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	270964 4
GTIN	4045197929419
Tuoteluokka	21J

Tekninen kuvaus

Kierteiden lukumäärä/tuuma	4
Lastuava aine	KM
Käyttötapa	Oikea
Sis-/ulkokäyttö	ulkona
Kääntöteräprofiili	Täysprofiili
Laji	HB7125
Kierretyyppi	RD-LH
Kierretyyppi	RD
Kierrenormi	DIN 405
Kylkikulma pyöreä	30 astetta
Paksuus	4,76 mm

Teräkoko L	22 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä kierresorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	S
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	soveltuu		
hakkaava	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		