

Ansell**Käsinepari HyFlex® 11-619, Käsineen koko: 10****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 094262 10 |
| GTIN | 10076490481114 |
| Tuoteluokka | 04P |

Kuvaus**Malli:**

HyFlex®-sarja. Erittäin ohut ja kuitenkin kestävä käsine, **18-lankainen** neulostekniikka. Soveltuu erityisesti kevyisiin asennustöihin, jossa suuri tarkkuus on tärkeää, sähkömoottoreiden, ilmastointilaitteiden, kaapelinippujen loppuasennukseen.

HyFlex® 11-619. Pinnoitettu ranteeseen asti.

Standardi:

EN 388; EN 420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Neulostekniikka: 18G

Väri: valkoinen

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------|---------------|
| Paino | 7,4 g |
| Sormituntuma | Erittäin hyvä |
| Pinnoitemateriaali | PU |

| | |
|-------------------|--------------------|
| Käsineen koko | 10 |
| Kuumuussuoja | Ei tiedossa |
| Märkäpito | Kohtalainen |
| Istuvuus | Erittäin hyvä |
| Ei sisällä DMF:ää | ei |
| Öljypito | Hyvä |
| silikoniton | ei |
| Hengittävyys | Erittäin hyvä |
| Sarja | HyFlex® |
| Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet |
| Suojausluokka | Luokka II |
| EN 388:2016 | 2121X |
| Rungon materiaali | Nailon |
| Pinnoitus | PU |
| Käyttöalue | Tarkkuus |
| Väri | valkoinen |
| Neulosteknologia | 18G |
| Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet |