

**Honeywell****Käsinepari Perfect Poly® Skin, Käsineen koko: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094250 10
GTIN	3603835501383
Tuoteluokka	09A

**Kuvaus****Malli:**

Perfect Poly® Skin Erittäin herkkätuntoinen ja kädenmyötäinen käsine, joka takaa hyvän pitovarmuuden, käyttömukavuuden ja kestävyuden. **Ei sis. silikonia.**

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Märkäpito	Kohtalainen
Pinnoitemateriaali	PU
Kuumuussuoja	Ei tiedossa
Öljypito	Kohtalainen
Käsineen koko	10
Valmistajamerkintä	Perfect Poly Skin

Sormituntuma	Erittäin hyvä
silikoniton	kyllä
Hengittävyys	Erittäin hyvä
Ei sisällä DMF:ää	ei
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Sisältö	10
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Käsineiden ominaisuudet	Sopii allergikon iholle
EN 388	3111X
Rungon materiaali	polyamidi
Pinnoitus	PU
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Tarkkuus
Pituus	220 - 260 mm
Väri	Harmaa / sininen
Paino	14-20 g
Neulosteknologia	15G
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	1
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet