

Ansell**Käsinepari HyFlex® 11-600, Käsineen koko: 10****Tilastiedot**

Tilausnumero	094240 10
GTIN	10076490499317
Tuoteluokka	04P

Kuvaus**Malli:**

HyFlex® 11-600. Neuloskäsineet, sisäpuolinen pinnoite, kuiviin työympäristöihin. Soveltuvat tarkkoihin töihin, erittäin hengittävät. Ohuen alusmateriaalin ansiosta sopivat käytettäväksi teollisuudessa keveisiin ja täsmällisiin töihin, joissa vaaditaan **suurinta mahdollista liikkuvuutta**. Tuotteiden suojaaminen sormenjäljiltä, käsineisiin kuuluvilta jäämiltä ja tuotteesta toiseen siirtyvältä lialta. Soveltuvat erityisesti pienosien kuten esimerkiksi kuulalaakerien, nivelien ja jousien asennukseen.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Ei sisällä DMF:ää	ei
Käsineen koko	10
Istuvuus	Erittäin hyvä

Märkäpito	Kohtalainen
Öljypito	Kohtalainen
Sormituntuma	Erittäin hyvä
Pinnoitemateriaali	PU
silikoniton	ei
Kuumuussuoja	Ei tiedossa
Hengittävyys	Erittäin hyvä
Sarja	HyFlex®
Suojausluokka	Luokka II
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Sisältö	12
EN 388	3121A
Rungon materiaali	Nailon
Pinnoitus	PU
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Tarkkuus
Pituus	200 mm
Väri	valkoinen
Paino	11,6 g
Neulosteknologia	15G
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Materiaali	PU
Viiltosuojaluokka	A
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet