



Renkaidenstanssaus-työkalusarja, täydellinen, säilytyskotelossa., Halkaisija-alue: 3-20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	832100 3-20
GTIN	3700825601594
Tuoteluokka	86C

Kuvaus

Malli:

2K-pidin (enint. koot 3–20), pistoolikahva, jossa vaihdettavat, tarkkuushiotut stanssausterät. Tiivistysrenkaita voidaan valmistaa samanaikaisesti asentamalla pitimeen 2 stanssausterää, joilla on eri Ø.

Käyttö:

Rei'ittämiseen tai kiekkojen ja renkaiden stanssaamiseen yhdessä työvaiheessa. Sopii kumille, nahalle, huovalle, muoville, korkille, kankaalle ja muille vastaaville materiaaleille.

Toimituksen sisältö:

1 stanssausterä Ø nro 832110: 10 kpl koot 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20
Mahdolliset teräyhdistelmät sisäterä: ulkoterä (mm): 3–10 (sisä) 12–20 (ulko)
Säiliön pituus × leveys × korkeus (mm): Muovi 140×100×40

Huomautus:

- Stanssattaessa on käytettävä alustana puuta, nahkaa tai vastaavaa materiaalia.
- Seuraavia teräyhdistelmiä ei voi käyttää: 20 (sisempi) ja 22 (ulompi); 30 (sisempi) ja 32 (ulompi); 40 (sisempi) ja 42 (ulompi); 50 (sisempi) ja 52 (ulompi).

Tekninen kuvaus

Halkaisija-alue	3 - 20 mm
-----------------	-----------

Tuotetyyppi	Stanssaustyökalu
-------------	------------------

Tarvikkeet

Varaterät Reiän Ø 3 mm	832110 3
Pidin Halkaisija-alueelle 3-20 mm	832120 3-20
Ympyräleikkurin terä	832130
Varaterät Reiän Ø 6 mm	832110 6
Varaterät Reiän Ø 8 mm	832110 8
Keskiöntikärki, jousitettu	832140
Varaterät Reiän Ø 4 mm	832110 4
Varaterät Reiän Ø 14 mm	832110 14
Varaterät Reiän Ø 12 mm	832110 12
Varaterät Reiän Ø 16 mm	832110 16
Varaterät Reiän Ø 10 mm	832110 10
Varaterät Reiän Ø 20 mm	832110 20
Varaterät Reiän Ø 18 mm	832110 18