

Garant
Lyhytpora HSS/E N, TiN, Ø DC h8: 5mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	113230 5
GTIN	4045197005526
Tuoteluokka	11B

Kuvaus
Malli:

Erittäin luja ja vakaa vahvistetun sydänosan ansiosta.
Profiilihiottu, hyvä pyörintätarkkuus.

Etu:

Soveltuu erinomaisesti pienille porausvyvyksille (noin 2 – 4×D) NC-koneisiin ja automaatteihin.

Suositus:
Suurin porausvyvyys:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø D _c	5 mm
Terien lkm Z	2
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,05 mm/kierr,
Lastu-urien pituus L _c	26 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
varren Ø D _s	5 mm
Kokonaispituus L	62 mm
Standardi	DIN 1897
suositeltu suurin porausvyvyys L ₂	18,5 mm
Kärkikulma	130 astetta

Varsi	Lieriövarsi.
Pinnoitus	TiN
Lastuava aine	HSS E
tyyppi	N
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	37 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	31 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	S
GG(G)	soveltuu	31 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	100 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		