



Renkaidenstanssaus-työkalusarja, täydellinen, säilytyskotelossa., Halkaisija-alue: 3-30mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	832100 3-30
GTIN	3700825601662
Tuoteluokka	86C

Kuvaus

Malli:

2K-pidin (enint. koot 3–20), pistoolikahva, jossa vaihdettavat, tarkkuushiotut stanssausterät. Tiivistysrenkaita voidaan valmistaa samanaikaisesti asentamalla pitimeen 2 stanssausterää, joilla on eri Ø.

Käyttö:

Rei'ittämiseen tai kiekkojen ja renkaiden stanssaamiseen yhdessä työvaiheessa. Sopii kumille, nahalle, huovalle, muoville, korkille, kankaalle ja muille vastaaville materiaaleille.

Toimituksen sisältö:

1 stanssausterä Ø nro 832110: 15 kpl koot 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30

Mahdolliset teräyhdistelmät sisäterä: ulkotera (mm): 3–10 (sisä) 12–30 (ulko) 12–20 (sisä) 22–30 (ulko)

Säiliön pituus × leveys × korkeus (mm): Muovi 275×205×50

Keskiöntikärki nro 832140: 1 kpl

1 levyleikkurin Ø: 55–330 mm

Huomautus:

- Stanssattaessa on käytettävä alustana puuta, nahkaa tai vastaavaa materiaalia.
- Seuraavia teräyhdistelmiä ei voi käyttää: 20 (sisempi) ja 22 (ulompi); 30 (sisempi) ja 32 (ulompi); 40 (sisempi) ja 42 (ulompi); 50 (sisempi) ja 52 (ulompi).

Tekninen kuvaus

Halkaisija-alue	3 - 30 mm
Tuotetyyppi	Stanssaustyökalu

Tarvikkeet

Varaterät Reiän Ø 8 mm	832110 8
Varaterät Reiän Ø 3 mm	832110 3
Pidin Halkaisija-alueelle 3-30 mm	832125 3-30
Varaterät Reiän Ø 4 mm	832110 4
Ympyräleikkurin terä	832130
Varaterät Reiän Ø 6 mm	832110 6
Pidin Halkaisija-alueelle 3-30 mm	832120 3-30
Keskiöntikärki, jousitettu	832140
Varaterät Reiän Ø 16 mm	832110 16
Varaterät Reiän Ø 18 mm	832110 18
Varaterät Reiän Ø 20 mm	832110 20
Varaterät Reiän Ø 10 mm	832110 10
Varaterät Reiän Ø 30 mm	832110 30
Varaterät Reiän Ø 26 mm	832110 26
Varaterät Reiän Ø 22 mm	832110 22
Varaterät Reiän Ø 12 mm	832110 12
Varaterät Reiän Ø 14 mm	832110 14
Varaterät Reiän Ø 24 mm	832110 24
Varaterät Reiän Ø 28 mm	832110 28