



Renkaidenstanssaus-työkalusarja, täydellinen, säilytyskotelossa., Halkaisija-alue: 2-60mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	832100 2-60
GTIN	3700825601716
Tuoteluokka	86C

Kuvaus

Malli:

2K-pidin (enint. koot 3–20), pistoolikahva, jossa vaihdettavat, tarkkuushiotut stanssausterät. Tiivistysrenkaita voidaan valmistaa samanaikaisesti asentamalla pitimeen 2 stanssausterää, joilla on eri Ø.

Käyttö:

Rei'ittämiseen tai kiekkojen ja renkaiden stanssaamiseen yhdessä työvaiheessa. Sopii kumille, nahalle, huovalle, muoville, korkille, kankaalle ja muille vastaaville materiaaleille.

Toimituksen sisältö:

1 stanssausterä Ø nro 832110: 34 kpl koot 2–60

Mahdolliset teräyhdistelmät sisäterä: ulkoterä (mm): 2–10 (sisä) 12–60 (ulko) 12–20 (sisä) 22–60 (ulko) 22–30 (sisä) 32–60 (ulko) 32–40 (sisä) 42–60 (ulko) 42–50 (sisä) 52–60 (ulko)

Säiliön pituus × leveys × korkeus (mm): Teräspelti n. 380×315×55

Keskiöntikärki nro 832140: 1 kpl

1 ympyräleikkuri Ø: 55–420 mm

Huomautus:

- Stanssattaessa on käytettävä alustana puuta, nahkaa tai vastaavaa materiaalia.
- Seuraavia teräyhdistelmiä ei voi käyttää: 20 (sisempi) ja 22 (ulompi); 30 (sisempi) ja 32 (ulompi); 40 (sisempi) ja 42 (ulompi); 50 (sisempi) ja 52 (ulompi).

Tekninen kuvaus

Halkaisija-alue	2 - 60 mm
Tuotetyyppi	Stanssaustyökalu

Tarvikkeet

Keskiöntikätkä, jousitettu	832140
Varaterät Reiän Ø 6 mm	832110 6
Ympyräleikkurin terä	832130
Pidin Halkaisija-alueelle 2-60 mm	832125 2-60
Stanssausterän kiinnitin Halkaisija-alue 2-60 mm	832150 2-60
Pidin Halkaisija-alueelle 2-60 mm	832120 2-60
Stanssausterän kiinnitin Halkaisija-alue 2-60 mm	832155 2-60
Varaterät Reiän Ø 8 mm	832110 8
Varaterät Reiän Ø 4 mm	832110 4
Varaterät Reiän Ø 3 mm	832110 3
Varaterät Reiän Ø 38 mm	832110 38
Varaterät Reiän Ø 48 mm	832110 48
Varaterät Reiän Ø 28 mm	832110 28
Varaterät Reiän Ø 46 mm	832110 46
Varaterät Reiän Ø 18 mm	832110 18
Varaterät Reiän Ø 52 mm	832110 52
Varaterät Reiän Ø 10 mm	832110 10
Varaterät Reiän Ø 54 mm	832110 54
Varaterät Reiän Ø 24 mm	832110 24
Varaterät Reiän Ø 16 mm	832110 16
Varaterät Reiän Ø 34 mm	832110 34
Varaterät Reiän Ø 22 mm	832110 22

Varaterät Reiän Ø 5 mm	832110 5
Varaterät Reiän Ø 58 mm	832110 58
Varaterät Reiän Ø 32 mm	832110 32
Varaterät Reiän Ø 30 mm	832110 30
Varaterät Reiän Ø 60 mm	832110 60
Varaterät Reiän Ø 26 mm	832110 26
Varaterät Reiän Ø 20 mm	832110 20
Varaterät Reiän Ø 50 mm	832110 50
Varaterät Reiän Ø 44 mm	832110 44
Varaterät Reiän Ø 7 mm	832110 7
Varaterät Reiän Ø 2 mm	832110 2
Varaterät Reiän Ø 12 mm	832110 12
Varaterät Reiän Ø 36 mm	832110 36
Varaterät Reiän Ø 9 mm	832110 9
Varaterät Reiän Ø 14 mm	832110 14
Varaterät Reiän Ø 40 mm	832110 40
Varaterät Reiän Ø 56 mm	832110 56
Varaterät Reiän Ø 42 mm	832110 42